

Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 100/3****Date comandă**

Numărul de comandă	950320 100/3
GTIN	4062406151997
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×20G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 2 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 4G Cod 951741: 3 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 4 × Ref. 100

**Descriere tehnică**

Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
Înălțime	75 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Greutate	0,921 kg
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Pereți despărțitori demontabili,lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951741 100
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951570 100
Bare perforate de separare,adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951520 100
Pereți despărțitori demontabili,lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951781 100