


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 100/1**Date comandă**

Numărul de comandă	950320 100/1
GTIN	4062406216436
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 5G Cod 951751: 8 × Ref. 100

Descriere tehnică

Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	Suport de prindere
Înălțime	75 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm

Greutate	1,06 kg
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951520 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951751 100
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951570 100