


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 26×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/2**Date comandă**

Numărul de comandă	950370 125/2
GTIN	4062406152895
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 8 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 2 × Ref. 125

Descriere tehnică

Înălțime	100 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	650 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	26

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Greutate	1,629 kg
Caracteristici nume produs	26x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951570 125
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951520 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951761 125
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951781 125