


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 26×20G, înălțime frontală a sertarului / tip: 100/2**Date comandă**

Numărul de comandă	950370 100/2
GTIN	4062406152871
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×20G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×20G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 100

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 3 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 8 × Ref. 100

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 2 × Ref. 100

Descriere tehnică

Înălțime	75 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	26
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm

Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	650 mm
Greutate	1,236 kg
Caracteristici nume produs	26x20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951781 100
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951520 100
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951570 100
Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 100 mm	951761 100