


Garant GRIDLINE

**Set de elemente de compartimentare, 20×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 50/1****Date comandă**

Numărul de comandă	950460 50/1
GTIN	4062406153113
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Elemente de compartimentare și separatoare din plastic. Suprafețele interioare ale elementelor de compartimentare crestate pentru compartimentare cu plăcuțe despărțitoare.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×24G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×24G.

**Conținut:**

Elemente de compartimentare 1K înălțime 25 mm Cod 951415: 12 × Ref. 6×6/4; 4 × Ref. 2×6/1

Separatoare pentru elemente de compartimentare (10 bucăți) Cod 951275: 5 × Ref. C

**Descriere tehnică**

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	50 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	150 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	250 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	200 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	300 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Material	plastic
Înălțimea compartimentului	25 mm
recomandat începând de la înălțimea frontală a sertarelor	≥ 50 mm
Adâncime	600 mm
Lățime	500 mm
Înălțime	25 mm
Adâncime în G	24
Lățime în G	20
Greutate	1,383 kg
Caracteristici nume produs	20×24G
Tip produs	Cupe sertar

## Accesorii

Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K Lățime×adâncime în G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Elemente de compartimentare cu înălțime de 25 mm 1K Lățime×adâncime în G / tip 2X6/1	951415 2X6/1
Elemente de compartimentare separatoare, set de 10 buc Tip C	951275 C