

Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 75/2**Date comandă**

Numărul de comandă	950470 75/2
GTIN	4062406153151
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×24G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 75

Bare despărțitoare cu fante Cod 951530: 3 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 5G Cod 951751: 12 × Ref. 75

Descriere tehnică

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Înălțime	50 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24

Greutate	0,682 kg
Caracteristici nume produs	20x24G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951751 75
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951530 75
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951580 75