

Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/2**Date comandă**

Numărul de comandă	950470 125/2
GTIN	4062406153236
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 20×24G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951530: 3 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil 5G Cod 951751: 12 × Ref. 125

Descriere tehnică

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Înălțime	100 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm

Greutate	1,688 kg
Caracteristici nume produs	20x24G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951751 125
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951530 125
Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm	951580 125