


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 26×24G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 75/3**Date comandă**

Numărul de comandă	950520 75/3
GTIN	4062406153359
Clasa articolului	9GB

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 26×24G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951580: 1 × Ref. 75

Bare despărțitoare cu fante Cod 951530: 3 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 6G Cod 951761: 11 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 3 × Ref. 75

Descriere tehnică

recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	26
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	650 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Înălțime	50 mm

Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	600 mm
Greutate	0,885 kg
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951580 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951781 75
Bare perforate de separare, adâncime 24G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951530 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951761 75