

HOLEX**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 250/8 mm****Date comandă**

Numărul de comandă

312931 250/8

GTIN

4062406154837

Clasa articolului

32W

Descriere**Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu **șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.**

Standard:**DIN 702-3.****Livrare:**

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare Cod 312971 – 312986.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 76 mm

Înălțime fără bacuri H₁: 89 mm

Înălțime cu bacuri H₂: 123 mm

Greutate: 32 kg

Turație maximă: 3500 min⁻¹

Descriere tehnică

Gaură E	76 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	123 mm
Turație maximă	3500 min ⁻¹
Ø exterior A	250 mm
Mărimea conului	8
Înălțime fără bacuri H ₁	89 mm
Greutate	32 kg
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal HOLEX cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15