



## Polizor unghiular Acumulator, Tip: 71200162



### Date comandă

Numărul de comandă

077106 71200162

GTIN

Clasa articolului

03F

### Descriere

#### Execuție:

**Polizor unghiular cu acumulator 18 V Ah, rezistent la praf și extrem de performant, pentru lucrări eficiente de tăiere, șlefuire și debavurare în aplicații de montaj.**

- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.**
- **Avans de lucru maxim cu acumulator Li-Ion FEIN HighPower. Celule cu capacitate pentru curenți mari cu tensiune înaltă permanentă și intensitate a curentului cu 75% mai mare decât la acumuloarele Li-Ion.**
- **Silențiozitate ridicată, lucru cu nivel scăzut de vibrații datorită motorului montat independent, separat de carcasă și a 4 amortizoare suplimentare de vibrații.**
- **Protecție totală a utilizatorului: pornire lină, protecție împotriva repornirii, protecție electronică la suprasarcină, frâne.**
- **Protejat la praf, partea electronică a motorului plasată separat la mâner.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Protecție la suprasarcină, supraîncălzire și descărcare completă pentru acumulator și mașină.**

#### Avantaj:

- **Durabilitate maximă datorită motoarelor fără perii, de ultimă generație, FEIN PowerDrive.**
- **Protecție a motorului împotriva pulberilor agresive ceramice și minerale, datorită carcasei motorului complet închise.**

- **Ideal pentru orice aplicare. Turații optime, potrivit pentru numeroase materiale și materiale abrazive, datorită posibilității de presetare a turației.**

**Livrare:**

**Fără acumulator, fără încărcător.** Inclusiv apărătoare, piuliță de strângere rapidă, mâner antivibrații, cheie, geantă de transport.

**Notă:**

Acumulatorii și încărcătoarele recomandate se găsesc la Cod 073832. Se recomandă acumulatorul 5,2 Ah.

**Descriere tehnică**

Greutate	2,7 kg
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	115 mm
Denumirea producătorului	CCG 18-115 BL SELECT
Vibrație maximă conform EN	5 m/s <sup>2</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Interval de turație	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Adâncimea maximă de tăiere	25 mm
Număr de acumulatori incluși	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Serie	Sistem X-LOCK
Tip produs	Polizor unghiular