

Set de scule de măsurare, Număr de scule: 7



Date comandă

Numărul de comandă	952078 7
GTIN	2050002004085
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în inserție din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952078: 1 buc.
HOLEX Șubler Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.
HOLEX Echer cu talpă Cod 452600 Ref. 150×100: 1 buc.
Ac de trasat din carbură HOLEX Cod 458800: 1 buc.
HOLEX Riglă gradată din oțel Cod 461805 Ref. 300: 1 buc.
GARANT Ruletă Cod 462201 Ref. 2,5: 1 buc.
WIHA Riglă gradată din plastic 2 m Cod 466200 Ref. 2: 1 buc.
HOLEX Nivelă cu bulă Cod 467436 Ref. 400: 1 buc.

Descriere tehnică

Număr de scule	7
Adâncime în G	20
Lățime	200 mm
Greutate	1,197 kg
Adâncime	500 mm
Lățime în G	8

Execuție	cu instrument de măsurare
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952078	952001 952078
Șubler Vernier 1/20 Domeniu de măsurare 150 mm	410200 150
Ac de trasat drept din carbură Tip	458800
Nivelă cu bulă din aluminiu cu magnet Lungime 400 mm	467436 400
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 2,5 m	462201 2,5
Echer cu talpă Precizie 2 Lungimea tijei 150X100 mm	452600 150X100
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită cu gradații pe partea posterioară Lungimea totală 300 mm	461805 300