



Ferăstrău vertical pendular cu acumulator, Tip: M18FBJ5-5



Date comandă

Numărul de comandă	078211 M18FBJ5-5
GTIN	4058546227456
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Ferăstraie verticale robuste universale cu carcasă din metal pentru cutia de viteze și protecție la suprasarcină. Butonul de pornire/oprire care poate fi acționat cu două mâini permite utilizarea în multe poziții diferite.

Cu **sistem de prindere rapidă FIXTEC** pentru înlocuirea fără scule a pânzei verticale de ferăstrău, în câteva secunde și **cursă pendulară decuplabilă** pentru putere optimă de tăiere și o bună evacuare a așchiilor, cu reducerea uzurii pânzei de ferăstrău.

Ferăstrău pendular cu acumulator, motor fără perii POWERSTATE™ pentru putere mare de așchiere. Comutator pentru 6 reglări ale vitezei cu pornire lină. Iluminare cu LED a spațiului de lucru.

Livrare:

Inclusiv protecție împotriva așchiilor.

Inclusiv încărcător, 1 × pânză de ferăstrău, adaptor pentru aspirarea prafului, husă de protecție împotriva prafului, talpă din plastic și cutie HD.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073808 – 073840.

Pânzele de ferăstrău pendular sunt prezentate la Cod 5888400 – 5888551.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	6,3 m/s ²
Denumirea producătorului	M18FBJS-502X
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule	da, sistem FIXTEC
Reglaj tăiere oblică	da
Grosime max. a materialului lemn	100 mm
Greutate	2,8 kg
Grosime max. a materialului oțel	10 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Forma	Formă de tijă
Particularitate	Domeniu de utilizare universal
Număr de curse	800 - 3500 min ⁻¹
Cursă pendulară	5x
Capacitate acumulator	5 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB3	073808 MHB3
Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AHM	588400 T118AHM
Acumulator Li-IonHigh Output™ Tip acumulator MHB8	073810 MHB8
Set de pornire cu acumulatorHigh Output™ Tip acumulator M18HNRG3	073826 M18HNRG3
	073830 M18HNRG55

Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip
M18HNRG55

Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip
M18HNRG12

073833 M18HNRG12

Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG8

073831 M18HNRG8

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118A

588400 T118A

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T127D

588400 T127D

Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB12

073811 MHB12

Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5

073839 M18NRG5

Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18

073816 MB18

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318A

588400 T318A

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118B

588400 T118B

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T118AF

588400 T118AF

Acumulator Li-Ion High Output™ Tip acumulator MHB55

073809 MHB55

Set de pânze pentru ferăstrău pendular Denumire T318B

588400 T318B

Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18

073827 MB18