



Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 20/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	221950 20/4
GTIN	4960664741267
Clasa articolului	250

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOGU 0303..
Ø cozii D _s h6	20 mm
Lungimea totală L _{ges}	130 mm
Ø tăişului D _c	20 mm
Ø D ₃	13 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	1 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	38 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	33 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α _{max}	1,52 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α _{max}	11,3 mm
Unghi de reglare κ	15 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------