

Set de dălți, perforatoare și dornuri cilindrice, Număr de scule: 10



Date comandă

Numărul de comandă	954652 10
GTIN	2050002016927
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (1xA).

Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954652: 1 buc.

Daltă lată Cod 740500 Ref. 200: 1 buc.

Daltă pentru tăieturi transversale Cod 740600 Ref. 200: 1 buc.

Perforator Cod 745500 Ref. 3; 4: Câte 1 buc.

Preducea Cod 747000 Ref. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	250 mm
----------	--------

Adâncime în G	10
Număr de scule	10
Lățime	200 mm
Lățime în G	8
Execuție	cu sculă cu percuție
Greutate	1,381 kg
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Daltă pentru tăieturi transversale Lungimea totală 200 mm	740600 200
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 3 mm	747000 3
Daltă lată Lungimea totală 200 mm	740500 200
Dornuri conicemodel greu Ø vârfuri 4 mm	745500 4
Dornuri conicemodel greu Ø vârfuri 3 mm	745500 3
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 4 mm	747000 4
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 2 mm	747000 2
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954652	952001 954652
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 8 mm	747000 8
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 5 mm	747000 5
Dorn cilindric, calitate standard, lăcuită Ø D al vârfurilor 6 mm	747000 6