


CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMG 120408 Wiper CA515 Categorie: CA515
 Sfârâmător de așchii: WQ
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
 Avans f : 0,15 - 0,35 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 430 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 430 m/min
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Sfârâmător de așchii	WQ
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire