


DNMG 150612, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Clasa articolului	25E

Descriere

DNMG 150612 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4 mm
 Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Sfărâmător de aşchii	PS
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire