


TNMG 160408, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de aşchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Sfârâmător de aşchii	PS
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire