


TNMG 220408, Categorie: CA515

Date comandă

Numărul de comandă	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 220408 CA515 Categorie: CA515
 Sfărâmător de aşchii: PS
 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm
 Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 435 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Sfărâmător de aşchii	PS
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 435 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 220408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire