


**DNMG 150608, Categorie: CA515**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250797 CA515
GTIN	4960664676651
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DNMG 150608 CA515 Categorie: CA515  
 Sfărâmtător de aşchii: PS  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 435 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmtător de aşchii	PS
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 435 m/min
Categorie	CA515

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire