

Dorn de măsurare a coordonatelor, Filet: M4



Date comandă

Numărul de comandă	494250 M4
GTIN	4046122918591
Clasa articolului	48B

Descriere

Execuție:

Dorn de măsurare coordonate pentru determinarea poziției și a direcției filetului interior la utilizarea unui aparat de măsurare a coordonatelor sau a unui microscop tactil de măsurare MM1 cu sistemul tactil de măsurare TP20.

Aplicație:

Dornul este susținut de două spire (sus și jos) de către un gradient prestabilit și se centrează deasupra flancului filetului. Pe suprafața funcțională netedă se măsoară orientarea în cameră cu ajutorul palpatorului.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii SW	4 mm
Dimensiune L1	29 mm
Ø D	6 mm
Material	Oțel pentru calibre
Dimensiune L3	7 mm
Dimensiune L2	12 mm
Calibrarea	L10
Tip produs	Dorn de control pentru masini unelte

Servicii

CalibrareCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø maxim
20 mm

028550 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon filetat cu prag limitator Ø
maxim 90 mm

028590 90