

Garant EASYFIX

Easyfix suport drept pentru clești, Ø 4 mm, Adâncime utilă: 60mm**Date comandă**

Numărul de comandă	955585 60
GTIN	4062406196219
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Toate articolele GARANT și HOLEX cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susținere fixă fără înșurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui panou perforat.

Descriere tehnică

Tip de plăci de bază	dublu
Adâncime utilă	60 mm
Lățime utilă	20,5 mm
Materialul sârmei	Oțel
Ø sârmei de oțel	4 mm
Materialul plăcii de bază	Plastic
Serie	Easyfix
Caracteristici nume produs	Ø 4 mm

Tip produs

Suport cu cleste 70X25 mm