

ROLLER**Menghină cu lanț pentru țevi Anaconda WB, Deschidere pentru țevi până la: 6inch****Date comandă**

Numărul de comandă	868650 6
GTIN	4044942127612
Clasa articolului	84B

Descriere**Execuție:**

Menghină robustă cu lanț pentru țevi pentru fixarea pe un banc de lucru. Pentru fixarea simplă, sigură a țevilor datorită bacurilor de prindere cu dantură specială, în formă v și lanț de prindere cu închidere rapidă.

- **Construcție stabilă de fontă, fără răsucire, a plăcii de bază, având integrate menghină cu lanț pentru țevi, reazem al țevii, dispozitiv de îndoire.**
- **Bacuri cu prindere dublă călite și cu dantură specială, ușor de înlocuit, în formă de prismă, pentru prinderea sigură a țevilor.**
- **Lanț de prindere cu zale stabile, ușor tensionabil datorită închiderii rapide și șurubului cu filet trapezoidal.**
- **Pentru fixarea pe un banc de lucru, vă rugăm să aveți în vedere sarcina portantă.**

Aplicație:

Strângere sigură a țevilor de 1/8 inch – 6 inch (10 - 165 mm) și a materialelor solide.

Notă:

Suport reglabil pentru material Cod 919904 și bancuri de lucru de la Cod 921001, găsiți în catalogul Echipamente și mobilier industrial.

Descriere tehnică

Deschidere	10 - 165 mm
Capacitatea de strângere a țevelor de la – până la	1/8 - 6 inch
Greutate	21 kg
Tip produs	Menghină pentru țevi