

Waldmann **Corp de iluminat tip tijă Taneo ESD, Putere absorbită: 31W****Date comandă**

Numărul de comandă	972280 31
GTIN	2050002011731
Clasa articolului	93L

Descriere**Execuție:**

Materiale și straturi de acoperire speciale permit o **scurgere controlată** a tensiunilor. Tehnologie LED eficientă, de bună calitate, care nu necesită întreținere, cu iluminare difuză, omogenă, fără umbre și fără efect de orbire. Buton tip membrană cu Pornire / Oprire și reglaj al intensității luminii (până la 10 % fără trepte, cu funcție de memorare). Braț cu articulație a capului 3D și cu arc. Temperatura de culoare alb neutru cu 4.000 K. Cu 24 de LED-uri.

Corpul de iluminat conține lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator și cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.

Livrare:

Inclusiv clemă de prindere pe masă. Rază de prindere 0 – 70 mm. (Clema de prindere pe masă nu este conductibilă ESD). Cablu de legătură de 3,0 m cu ștecăr european. **Inclusiv cablu spiralat de împământare cu racord 10,3 / 10, 3 mm.**

Descriere tehnică

Lungimea corpului lămpii	398 mm
Tip de fixare	Clemă de prindere pe masă

Culoarea luminii	alb neutru K
Înălțimea corpului lămpii	33 mm
Număr de LED-uri	24
Putere absorbită	31 W
Rază de acțiune a brațului articulată 3D	180 grad
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Lățimea corpului lămpii	136 mm
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Tensiune nominală	250 V
Temperatură de culoare	4000 K
Tip ștecă intrare	C
Înterupător pornit/ oprit	da
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru