

Garant **GRIDLINE****Carcasă ESD 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime carcasă mm / număr de sertare:  
300/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972020 300/2
GTIN	4062406166489
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

**Aplicație:**

Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75; 150

**Culoare:**

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

**Descriere tehnică**

Lățime	400 mm
Greutate	25 kg
Înălțime	300 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	225 mm
Înălțimea utilă	225 mm
Adâncime	650 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Număr de sertare	2
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

## Accesorii

Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 150 mm	972035 150
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 75 mm	972035 75
Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertare înălțime carcasă 300 mm	972030 300
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21