

Garant GRIDLINE

**Picior ESD, Înălțime: 900mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972180 900
GTIN	4062406166991
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit o pozare simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 972195, în scopul rigidizării. Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Toate piese din plastic sunt neconductibile ESD. Posibil fără împământare prin picior.

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm
Înălțime	900 mm
Adâncime	700 mm
Lățime	50 mm

Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1,5 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Picior