

Garant GRIDLINE

**Modul ESD pentru energie și medii, Tip modul: USB/5V****Date comandă**

Numărul de comandă	972220 USB/5V
GTIN	4062406167967
Clasa articolului	9GW

**Descriere****Aplicație:**

În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ștecăr. Utilizarea în alte țări poate fi determinată prin tipul de ștecăr.

Germania / DE: Tip F

Elveția / CH: Tip J

Italia / IT: Tip L

Franța / FR: Tip E

Cehia / CZ: Tip E

Anglia / GB: Tip G

Danemarca / DK: Tip K

SUA / US: Tip B

**Adaptat pentru:**

Cod 972200 – 972203.

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

- **La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităților de împărțire a modulelor să nu depășească unitățile de împărțire ale șinelor media.**
- **Articolele Cod 972220 Ref. US110V/1 și US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V, \_LINK.**

- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.**
- **Primele conexiuni precum și racordarea ștecărilor și a prizelor la circuite trebuie efectuate numai de către electricieni autorizați.**

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Unitate de împărțire: 1E

Descriere: Încărcător USB pentru acumulatele cu conexiune USB, tensiune de ieșire 5V / CC, curent de încărcare max. 3000 mA.

Execuție: 2x tip ștecăr A

## Descriere tehnică

Unitate de împărțire	1E
Descriere	Încărcător USB pentru acumulatele cu conexiune USB, tensiune de ieșire 5V / CC, curent de încărcare max. 3000 mA.
Execuție	2x tip ștecăr A
Grosimea materialului	1,5 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Modul electric