

Garant GRIDLINE

**Raft ESD din tablă de oțel, recomandat pentru tipul: 1000****Date comandă**

Numărul de comandă	972062 1000
GTIN	4062406167127
Clasa articolului	9GW

**Descriere****Execuție:**

Din tablă robustă de oțel. Reglabil pe distanțe de 100 mm în căruciorul pentru Workstation, posibilitate de înclinare la 20°.

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Izolație electrică: EGB/ESD

Înălțime: 100 mm

Lățime utilă: 920 mm

Adâncime utilă: 610 mm

Greutate: 9 kg

**Descriere tehnică**

Greutate	9 kg
Adâncime utilă	610 mm
Lățime utilă	920 mm
Înălțime	100 mm
Execuția raftului de depozitare	cu margine împotriva alunecării
Grosimea materialului	1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	20 kg

caracteristică electrostatică

EGB/ESD

Tip produs

Raft