

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel cu strat ESD, Lungime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972010 1000
GTIN	4062406167004
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Stație de lucru mLevel, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1, spațiu de lucru adaptat nevoilor dvs. Reglare clasică, manuală, pe verticală, în rastru de 25 mm, cu ajutorul piciorului cu șuruburi de fixare. Scalarea înălțimii exacte de lucru pe partea interioară a mesei, pentru operabilitate simplă. **Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur.** Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru. Fără împământare prin picior.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.

Descriere tehnică

Greutate	60 kg
Reglare pe înălțime continuă	nu
Strat de acoperire a blatului de lucru	Laminat HPL conductibil
Model	mLevel
Lățime	1000 mm
Adâncime	800 mm

Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	nu
Principiu de reglare pe înălțime	Structură completă
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	750 - 1000 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru adâncime	700 mm
Blat de lucru grosime	40 mm
Material masă lucru	Blat de lucru ESD
Grosimea stratului	0,8 mm
Serie	Workstation
Culoarea suprafeței blatului de lucru	Gri deschis RAL 7035
Stație de lucru reglabilă pe înălțime	750-1000 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Model cu reglare pe înălțime	mecanic
Grosimea plăcii	40 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Masa de lucru