

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ cu strat ESD, Lungime: 1000mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 972015 1000 |
| GTIN | 4062406167066 |
| Clasa articolului | 9GW |

Descriere**Execuție:**

Stație de lucru eLevel+, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1. Reglare electrică progresivă pe verticală. Reglare pe verticală cu ajutorul butonului manual. Prin acționare, se ajustează **înălțimea blatului de lucru. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur.** Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru ESD. Fără împământare prin picior.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.

- **Vă rugăm să aveți în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înșurubarea sub blatul de lucru, că înălțimea carcaselor nu trebuie să depășească maximul de 500 mm.**
- **Atenție: La montarea în serie, vă rugăm să folosiți tablele de forfecare Cod 972019 (pericol de strivire).**

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------|
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 670 - 990 mm |
| Lățime | 1000 mm |
| Greutate | 78 kg |
| Serie | Workstation |

| | |
|---|------------------------------|
| Material masă lucru | Blat de lucru ESD |
| Blat de lucru grosime | 40 mm |
| Panou de comandă cu ecran și funcție Memory | da |
| Adâncime | 800 mm |
| Reglare pe înălțime continuă | da |
| Strat de acoperire a blatului de lucru | Laminat HPL conductibil |
| Culoarea suprafeței blatului de lucru | Gri deschis RAL 7035 |
| Blat de lucru lungime | 1000 mm |
| Principiu de reglare pe înălțime | Doar blat de lucru |
| Model | eLevel+ |
| Blat de lucru adâncime | 700 mm |
| Grosimea stratului | 0,8 mm |
| Tip ștecăr intrare | F |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Stație de lucru reglabilă pe înălțime | 670-990 mm |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg |
| Model cu reglare pe înălțime | Electric |
| Grosimea plăcii | 40 mm |
| Egalizarea înălțimii | 25 mm |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD |
| Tip produs | Masa de lucru |