

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare, 26×24G, Înălțime mm / model: 800/6****Date comandă**

Numărul de comandă	972440 800/6
GTIN	4062406166861
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu ștanțări la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. **Cablu de împământare ESD inclus.**

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Culoare:**

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.**

**Descriere tehnică**

Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Număr de sertare	6
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncime utilă sertare	600 mm
Înălțime	800 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Echipare ESD	da
Lățime utilă sertare	650 mm
Lățime	750 mm
Adâncime	700 mm
Greutate	133 kg
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	26×24G
Tip produs	Dulap de scule