

Garant GRIDLINE

Modul media ESD pentru coloana de susținere, Tip modul: CH250V/2**Date comandă**

Numărul de comandă	972082 CH250V/2
GTIN	4062406167219
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel. Pentru înșurubarea laterală în coloane de susținere. Cu două prize cu contact de protecție cablate complet.

Adaptat pentru:

Coloane de susținere Cod 972080.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Pentru fiecare coloană de susținere pot fi montate numai două prize.

Descriere tehnică

Serie	Workstation
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	10 A
Înterupător pornit/ oprit	nu

Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Număr prize tip J	2
Tip priză	J
Tip de curent	AC
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Modul electric