

**Garant**

**Scaun rotativ ESD pentru lucru, tapițerie din material textil, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Tip: ESD**

**Date comandă**

Numărul de comandă	972652 ESD
GTIN	4062406198183
Clasa articolului	91Z

**Descriere****Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic pentru birou cu sistem mecanic sincron. Pernă de șezut și spătar din **material special conductibil ESD**. Împiedică încărcarea statică. Picior conductibil în formă de stea cu 5 brațe din aluminiu. Siguranță ridicată datorită utilizării unui set de 5 role / glisoare ESD. Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

**Aplicație:**

Pentru a lucra sigur și controlat cu componentele și aparatele sensibile ESD. Împiedică deteriorarea componentelor electronice ca urmare a descărcării electrice necontrolate.

**Standard:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Descriere tehnică**

Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Adâncimea scaunului	450 mm
Interval de reglare a spătarului	60 mm

Înălțimea spătarului	600 mm
Lățimea scaunului	470 mm
Culoarea materialului scaunului	antracit
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	640 - 890 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou