

Garant

Scaun rotativ ESD pentru lucru, tapițerie din material textil, cu role, de joasă înălțime, Tip: ESD

**Date comandă**

Numărul de comandă	972650 ESD
GTIN	4062406198169
Clasa articolului	91Z

Descriere**Execuție:**

Scaun rotativ ergonomic pentru birou cu sistem mecanic sincron. Pernă de șezut și spătar din **material special conductibil ESD**. Împiedică încărcarea statică. Picior conductibil în formă de stea cu 5 brațe din aluminiu. Siguranță ridicată datorită utilizării unui set de 5 role / glisoare ESD. Spațiu liber de mișcare a brațelor datorită spătarului înalt și îngust.

Execuție text publicitar:

- **Design ergonomic funcțional.**
- **Suport lombar.**
- **Tehnică sincron.**
- **Spațiu liber de mișcare pentru brațe datorită spătarului înalt și îngust.**
- **Picior din aluminiu, în formă de stea cu cinci brațe.**

Aplicație:

Pentru a lucra sigur și controlat cu componentele și aparatele sensibile ESD. Împiedică deteriorarea componentelor electronice ca urmare a descărcării electrice necontrolate.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

Interval de reglare a spătarului	60 mm
Adâncimea scaunului	450 mm
Înălțimea spătarului	600 mm
Culoarea materialului scaunului	antracit
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	40 mm
Lățimea scaunului	470 mm
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	480 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou