

Garant GRIDLINE

**Element de compartimentare a sertarului cu portscule, 26×24G, Pentru cozile sculelor: C8****Date comandă**

Numărul de comandă	970705 C8
GTIN	4062406180867
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Element portant din tablă de oțel cu suporturi din plastic pentru scule.

**Aplicație:**

Pentru utilizare în sertare.

**Culoare:**

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere (nu este posibilă vopsirea specială).**

**Notă:**

Suporturile VDI20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf. Dimensiunile HSK se recomandă pentru suporturile de scule forma A, C, pentru alte forme, consultați tabelul.

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24

Înălțime fără suporturi pentru scule: 60 mm

Număr de portscule: 25

Distanță dintre axe A: 126 mm

recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G: 26

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G: 24

**Descriere tehnică**

Distanță dintre axe A	126 mm
Înălțime fără suporturi pentru scule	60 mm
Număr de portscule	25
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	26

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	24
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Caracteristici nume produs	26×24G
Tip produs	Element de compartimentare pentru dulap de scule CNC

---

## Accesorii

Piesă din plastic Tip C8	947390 C8
--------------------------	-----------