

Garant GRIDLINE

**Element de compartimentare a sertarului cu portscule, 20×20G, Pentru cozile sculelor: C5****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 970721 C5     |
| GTIN               | 4062406180997 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****Execuție:**

Element portant din tablă de oțel cu suporturi din plastic pentru scule.

**Aplicație:**

Pentru utilizare în sertare.

**Culoare:**

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere (nu este posibilă vopsirea specială).**

**Notă:**

Suporturile VDI20 sunt recomandate și pentru poansonul de ștanțat marca Trumpf. Dimensiunile HSK se recomandă pentru suporturile de scule forma A, C, pentru alte forme, consultați tabelul.

Suprafață utilă a sertarelor în G: 20×20

Înălțime fără suporturi pentru scule: 60 mm

Număr de portscule: 35

Distanță dintre axe A: 84 mm

recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G: 20

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G: 20

**Descriere tehnică**

|   |       |
|---|-------|
| Număr de portscule                              | 35    |
| Distanță dintre axe A                           | 84 mm |
| Înălțime fără suporturi pentru scule            | 60 mm |
| recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G | 20    |

|   |   |
|---|---|
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 20                                      |
| Suprafață utilă a sertarelor în G                 | 20×20                                   |
| Caracteristici nume produs                        | 20×20G                                  |
| Tip produs  | Element de compartimentare a sertarului |

---

## Accesorii

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Piesă din plastic Tip C5 | 947390 C5 |
|--------------------------|-----------|