

**Garant****Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță L: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	271994 25/16
GTIN	4062406180799
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și o siguranță sporită a procesului.

**Livrare:**

**Cu portplăcuță 1,5°.**

**Notă:**

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Lățimea funcțională L<sub>4</sub>: 25 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 30 mm

Lungimea totală L: 101,5 mm

Portplăcuță 1,5°: 279819 2

Șurub pentru portplăcuță: 259027 6

Gheară, șurub, garnitură inelară: 259036 16

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru o mărime a blaturilor	16 mm
Portplăcuță 1,5°	279819 2

Șurub pentru portplăcuță	259027 6
Lungimea totală L	101,5 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Mărime coadă	25 mm
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 16
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Serie	Eco
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Portplăcuță Tip 2	279819 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 6	259027 6
Unitate cu gheară Tip 16	259036 16