

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, MF: M36X3,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Clasa articolului	10N

Descriere tehnică

Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	22 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	32,5 mm
Ø cozii D _s	28 mm
Ø Filet	36 mm
Lungimea totală L	200 mm
Pas filet	3,5 mm
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	90 mm
Tip de filet	M/MF
Clasa de toleranță	ISO 1 4H
Clasa de toleranță	ISO 1X 4HX
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Clasa de toleranță	6H +0,05

Clasa de toleranță	6H +0,20
Clasa de toleranță	ISO 3 6G
Clasa de toleranță	ISO 3X 6GX
Clasa de toleranță	7H
Clasa de toleranță	7HX
Clasa de toleranță	7G
Clasa de toleranță	7GX
Clasa de toleranță	6H +0,10
Dimensiunea filetului	M36×3,5
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod