



Endoscop video fără sondă



Date comandă

Numărul de comandă	492921
GTIN	4045197739049
Clasa articolului	42L

Descriere

Execuție:

HOLEX Endoscop video cu afișaj LCD mare, cu detalii precise și funcții extinse. Masca de ecranare a radiațiilor solare oferă protecție suplimentară împotriva razelor soarelui. Mulțumită celor două mâner, aparatul poate fi ținut sigur. Aparatul de bază este compatibil cu toate sondele de endoscop HOLEX Cod 492932 – 492944.

- **Aparat de bază cu afișaj LCD de 7 inch (încadrare 6 inch).**
- **Mod zoom; zoom digital în 3 trepte: 1,5x, 2x și 5x.**
- **Înregistrările foto și video pot fi stocate.**
- **Ieșire USB și AV. Prin ieșirile USB și AV integrate, puteți transmite fotografiile și videoclipurile către PC.**
- **Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil, cu durată de funcționare 5 ore.**
- **Protecție IP55.**
- **Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.**

Avantaj:

- **Extrem de robust și recomandat în special pentru utilizare outdoor.**
- **Încadrare foarte mare de 6 inch.**
- **Rezoluția ecranului 640 × 480 px.**
- **Încadrare divizibilă pentru prezentare în paralel a vizualizării la 0° și la 90°.**
- **Posibilitate de introducere de comentarii prin înregistrare vocală. Folosind microfonul încorporat, în timpul inspecției se pot face comentarii cu privire la înregistrare. Astfel, nu mai este nevoie să se ia notițe sau să se facă rezumate complicate.**

- **Setările selectate sunt afișate clar pe ecran.**

Funcționare:

IP55: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Geantă robustă de transport, etanșă la apă și praf, card de memorie SD (16 GB), alimentator (CA 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), cablu de date USB, cablu AV, set de curățare. **Fără sondă.**

Accesorii opționale:

Sonde de endoscop Cod 492932 – 492944.

Format de înregistrare: JPEG / AVI (30fps)

Rezoluție ecran: 640×480 px

Claritate focalizată în adâncime: 16 – 60 mm

Temperatură de regim (de funcționare): 0 - 60 °C

Greutate: 1,3 kg

Descriere tehnică

Greutate	1,3 kg
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 60 °C
Lungime	240 mm
Rezoluție ecran	640×480 px
Lățime	154 mm
Înălțime	47 mm
Format de înregistrare	JPEG / AVI (30fps)
Claritate focalizată în adâncime	16 – 60 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip produs	Endoscop

Accesorii

Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 2000 mm	492940 2000
Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm	492936 1000
Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 2000 mm	492938 2000

Adaptor pentru direcția de vizualizare 0° și 90°	492898
Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă Lungime sondă 1500 mm	492944 1500
Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 1000 mm	492937 1000
Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă Lungime sondă 3000 mm	492944 3000
Sondă de endoscop, semirigidă, comutabilă Lungime sondă 1000 mm	492932 1000
Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 2000 mm	492934 2000
Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm	492934 1000
Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă Lungime sondă 1000 mm	492942 1000
Panou protecție solară cu șurub	492917
Adaptor pentru rețea5V	492919