

Garant**GARANT Power Drill Burghiu cu plăcuțe amovibile prindere combinată, 4xD,
Ø DC: 27,5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 234010 27,5 |
| GTIN | 4045197740496 |
| Clasa articolului | 21S |

Descriere**Execuție:**

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.

Toleranță la alezare: -0,1 / +0,35 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanță și acuratețe dimensională. Chiar și în condiții de găurire dificilă de până la 5xD.

Aplicație:

Cu plăcuțe amovibile Cod 234030 - 234098.

Utilizare text publicitar:

Cu plăcuțe amovibile Cod GG2340 - GG2389.

Adaptat pentru:

Plăcuțe rotative SOGX 100408.

Notă:

Alte mărimi intermediare în dimensiuni 1/10 sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 239700 10IP (2,8 Nm) |
| Ø cozii D _s | 32 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 100408 |
| Număr de dinți Z | 1 |
| Lungime utilă L ₁ | 112 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Lungimea cozii L_s | 60 mm |
| Serie | Power Drill |
| \varnothing nominal D | 27,5 |
| Limită maximă de ajustare V_{max} | 0,25 mm |
| Lungime activă L_A | 134 mm |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6535 |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6640 |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB630 |
| Plăcuțe amovibile pentru tăiș interior | HB6810 |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la | 4×D |
| Coadă tip | ISO 9766 |
| Utilizare găurire | Condiționat găurire de centruire |
| Utilizare găurire | Condiționat bombat |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Utilizare găurire | condiționat ieșire oblică |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea în set |
| Răcire interioară | da |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Burghiu cu plăcuțe amovibile |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP | 674252 10IP |
| Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 10IP | 239700 10IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,8 Nm | 211750 2,8 |

