

**Garant****Scară pliantă, accesibilă unilateral cu GripStep, Număr de trepte, inclusiv platformă: 5****Date comandă**

Numărul de comandă

965901 5

GTIN

4045197742056

Clasa articolului

91B

**Descriere****Execuție:**

Trepte și montanți din aluminiu, îmbinare durabilă între montanți și trepte, cu 4 borduri.

Stabilitate ridicată datorită construcției conice.

Articulație optimizată a scării, cu platformă mare de așezare, asamblare prin nituire 6x și capac de protecție din plastic.

Trepte cu o adâncime de 80 mm cu striții antialunecare.

Mâner EasyHandle **Haptoprene**® cu mecanism de prindere, capace antiderapante BalanceBase.

Include suprafață de călcare **GripStep**.

Cu tavă de depozitare din plastic.

**Standard:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Culoare:**

Montanți antracit RAL 7016 **acoperiți cu vopsea pulbere**.

**Descriere tehnică**

Material	Aluminiu
Lățime inferioară, exterioară	0,53 m
Execuția treptelor	Treaptă
Accesibilitate	unilateral
Înălțime de lucru cca.	3,25 m
Lungime scară	1,98 m
Înălțime platformă	1,17 m
Adâncime treaptă	80 mm
Greutate	7,5 kg
Înălțime montant	73 mm
Lungime L	1,98 m
Capacitate portantă la produse de urcare	150 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Tip produs	Scară dublă