

**Garant****SOGX 100408, HB6715, Tip: GG**

### Date comandă

Numărul de comandă	234077 GG
GTIN	4045197742391
Clasa articolului	21E

### Descriere

**Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

**Recomandare:**

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

**Notă:**

A nu se folosi ca tăiș interior (neapărat necesar pentru tăiș interior = tip de material de așchiere HB630).

Avans f: 0,13 - 0,3 mm/rot

### Descriere tehnică

Tip	GG
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 100408
Categorie	HB6715
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,13 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Uscat	recomandat		