

**Garant****SOGX 100408, HB6810, Tip: ALU****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 234070 ALU    |
| GTIN               | 4045197742384 |
| Clasa articolului  | 21E           |

**Descriere****Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

**Recomandare:**

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Avans f: 0,08 - 0,21 mm/rot

**Descriere tehnică**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tip                           | ALU                              |
| Serie                         | Power Drill                      |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4                                |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă     | SOGX 100408                      |
| Categorie                     | HB6810                           |
| Materialul sculei             | Carbură                          |
| Avans f                       | 0,08 - 0,21 mm/rot               |
| Tip produs                    | Plăcuță amovibilă pentru găurire |

**Date utilizator**

|                             | <b>Se recomandă pentru</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo Pl                | recomandat                 | 500 m/min            | N              |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat                 | 300 m/min            | N              |
| Alu > 10% Si                | recomandat                 | 220 m/min            | N              |
| Umiditate maximă            | recomandat                 |                      |                |