

Garant**SOGX 070306, HB6810, Tip: ALU****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 234050 ALU |
| GTIN | 4045197742346 |
| Clasa articolului | 21E |

Descriere**Adaptat pentru:**

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Avans f: 0,06 - 0,21 mm/rot

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Tip | ALU |
| Serie | Power Drill |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SOGX 070306 |
| Categorie | HB6810 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Avans f | 0,06 - 0,21 mm/rot |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru găurire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Termo PI | recomandat | 500 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 220 m/min | N |
| Umiditate maximă | recomandat | | |