

**Freză frontală la 70° MFK, cu alezaj, Ø D / Număr de dinți Z: 315/44mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 223300 315/44 |
| GTIN               | 4960664732852 |
| Clasa articolului  | 250           |

**Descriere****Execuție:**

Freză frontală pentru prelucrarea fontei cu randament ridicat. Dantură cu pas mic și foarte mic pentru productivitate maximă la așchieria fontei.

**Avantaj:**

- **Prelucrare economică și stabilă mulțumită plăcuțelor amovibile pentagonale cu 10 tășuri.**
- **Forțe reduse de așchiere datorită designului echilibrat al sculei și unghiului mare de așezare.**

**Descriere tehnică**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lungimea totală L <sub>ges</sub> | 63 mm     |
| Plăcuță amovibilă compatibilă    | PN.. 1106 |
| Ø tăișului D <sub>c</sub>        | 315 mm    |
| Număr de dinți Z                 | 44        |
| Pană de fixare                   | 229720    |

|   |                |
|---|----------------|
| Ø orificiu prindere                     | 60 mm          |
| Șurub pentru pană de fixare             | 229721         |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$ | 6 mm           |
| Ø exterior maxim $D_{\max}$             | 324 mm         |
| Tip de coadă                            | cu alezaj      |
| Unghi de reglare $\kappa$               | 70 grad        |
| Răcire interioară                       | nu             |
| Tip produs                              | Freză frontală |

---

## Accesorii

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Pană de fixare             | 229720 |
| Șurub pentru fixarea penei | 229721 |