

Garant
POMX 0704ZEER M, HB9525, Tip: ST900


Date comandă

Numărul de comandă	213125 ST900
GTIN	4045197743220
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Lungime tăiș plan: 1,5 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Rază de programare la $a_{p \max}$: 3,61 mm

Avans f_z per dinte: 1 mm

Descriere tehnică

Rază de programare la $a_{p \max}$	3,61 mm
Avans f_z per dinte	1 mm
Tip	ST900
Numărul de schimbări / tăişuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 0704ZEER M
Categorie	HB9525
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	420 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	400 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	380 m/min	P
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		