



Piuliță pentru bucă elastică tip ER, Pentru ER: 20



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309580 20 |
| GTIN | 4045197743299 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere

Execuție:

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității.

Cu hexagonale, deschiderea cheii SW 25.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|---------|
| Filet | M25×1,5 |
| Moment maxim de strângere | 110 Nm |
| Lungimea totală L | 19,5 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Pentru ER | 20 mm |
| Standard | DIN 6499 D |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Tip produs | Piuliță de strângere |