



Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 14mm



Date comandă

Numărul de comandă	302595 14
GTIN	4250122697954
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Toate conurile sunt brunate.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Lungime activă dimensiune A: 50 mm

Ø exterior D: 44 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900: 12

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	14 mm
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	44 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Suport	BT 30 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	JIS B6339

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308780 30
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308785 30
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D ₁ 12 mm	309900 12