



## Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 12mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302595 12     |
| GTIN               | 4250122612346 |
| Clasa articolului  | 36E           |

### Descriere

**Execuție:**

Toate conurile sunt brunate.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Lungime activă dimensiune A: 50 mm

Ø exterior D: 42 mm

Șurub de strângere de schimb Cod 309900: 12

### Descriere tehnică

|   |             |
|---|-------------|
| Ø exterior D                            | 42 mm       |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 12          |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>            | 12 mm       |
| Lungime activă dimensiune A             | 50 mm       |
| Suport                                  | BT 30 scurt |
| Standard                                | DIN 6359    |
| Normă pentru suport                     | JIS B6339   |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport                 | ISO 7388-2                       |
| Forma                               | AD                               |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Tip produs                          | Portsculă cu prindere pe con SK  |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30                         | 308760 30 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30                         | 308780 30 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 30                         | 308765 30 |
| Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 30                         | 308785 30 |
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D<sub>1</sub> 12 mm | 309900 12 |