



## Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lățimea bacului A: 120mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 365055 120    |
| GTIN               | 4062406188641 |
| Clasa articolului  | 32D           |

### Descriere

#### Execuție:

- Se poate utiliza orizontal, vertical sau lateral.
- Model solid și ușor de utilizat.
- Bacuri călite și rectificat.
- Lungime totală constantă. (Șurub adâncit în mâner!)
- Posibilitate de prindere universală datorită orificiilor longitudinale.
- Bac mobil, ghidat lateral.
- Bac fix cu trei prisme verticale și una orizontală.
- Cu manivelă detașabilă.

#### Aplicație:

Pentru strângerea pieselor la mașinile de găurit.

#### Material:

Corp din fontă.

#### Precizie:

În limita a **0,20 mm**.

### Descriere tehnică

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Înălțimea bacurilor C | 39 mm  |
| Gamă de prindere b    | 128 mm |
| Greutate              | 6,5 kg |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Lungimea corpului de bază a | 225 mm                           |
| Înălțime totală c           | 67 mm                            |
| Tip produs                  | Menghină pentru mașină de găurit |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Pereche de bacuri de schimb (2 buc.) pentru menghine manuale pentru mașini de găurit Pentru tip 120 | 365046 120 |
|---|------------|