

Garant**APMT 133524 ER, HB8630, Tip: INOX**

Date comandă

Numărul de comandă	215398 INOX
GTIN	4045197747686
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p_{max}} = 6$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,18 mm
Tip	INOX
Rază la colț	2,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133524 ER
Categorie	HB8630
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		